


次世代濾過装置

濾過システムの使用法



一番シンプル且つ初期投資がローコストで運用可能
既存ダーティタンクにフィルターと水中ポンプを沈め
循環させるだけでダーティタンク内が濾過されます。

※ 弊社でスタートキットをご用意しました！

・精密濾過フィルター

※ システム特許申請済
MADE IN JAPAN



精密濾過フィルター φ300x500L
型番：NSF-5



精密濾過ミニフィルター φ202x250L
型番：NSFS-5

・専用スタートキット

専用ポンプ(100V)、耐圧ホース、圧力計、
メスカブラ、流量調整バルブ

※ ポンプも濾過に最適化した
専用設計品でございます！



水中ポンプ仕様

型番：NSF W-kit



陸上ポンプ仕様

型番：NSF G-kit

・オプション

フィルター外置き用の専用オプションもご用意しております。

専用タンク(フード、ホース付) 型番：NSF Tank

専用架台(高さ調整付) 型番：NSF Stand



※ 写真は専用タンクと専用架台
耐荷重等も考慮した専用設計！
使い勝手も考えて架台はキャスター付です！

| 品名 | 型番 | 販売価格 |
|--------------------------------|-----------|----------|
| 精密濾過フィルター 5μ φ300x500L | NSF-5 | オープンプライス |
| 精密濾過ミニフィルター 5μ φ202x250L | NSFS-5 | オープンプライス |
| 専用スタートキット(水中ポンプ仕様) φ200x400 | NSF W-kit | オープンプライス |
| 専用スタートキット(陸上ポンプ仕様) 120x230x230 | NSF G-kit | オープンプライス |
| 専用タンク(フード、ホース付) 340x340x520 | NSF Tank | オープンプライス |
| 専用架台(高さ調整付) 400x400x820 | NSF Stand | オープンプライス |

・濾過実績



フィルターにて濾過(金属スラッジ)
90分間の濾過で上図の結果！！

※ 弊社ZEROスラッジフィルターは圧力計を使用し、0.2MPa以下でご使用ください。破損の原因となります。